

## fetra

### chariot à plateaux avec équipement de prévention des infections

force 600 kg, 2 niveaux avec panneau de bois, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 225616



**fetra**  
Transportgeräte



### fetra Chariot à plateaux avec équipement de prévention des infections

#### Avec paroi de protection hygiénique et 2 porte-bouteilles pour désinfectant

chariot à plateaux avec équipement de prévention des infections

- force 600 kg
- 2 niveaux avec panneau de bois
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur x longueur x largeur 2010 x 1197 x 758 mm
- avec paroi de protection hygiénique, 2 porte-bouteilles pour désinfectant
- barre de poussée horizontal
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec



freins

- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	non
type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce
charge	600 kg	Sens de la poignée	horizontal
longueur de plateau	1000 mm	rabattable	non
largeur de plateau	700 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	2 pièce	pneumatique	TPE
type de niveau	panneau de bois	roulement	roulement rainuré à billes
équipement chariot	paroi de protection hygiénique, 2 porte-bouteilles pour désinfectant	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	2010 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	1197 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
largeur	758 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	60,2 kg

## Accessoires

225620		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 700 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225627		support sac poubelle, pour 1 sac de 120 litres, avec couvercle (PVC) et anneau de serrage (Ø 340 mm), en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant