

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 60 l, en polypropylène en gris

lot 2 pièce

Numéro d'article: 509558



Bac gerbable norme Europe

pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 300 x 560 x 360 mm
- capacité 60 l
- force 75 kg
- capacité de gerbage 700 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois pleines sans ouverture de prise, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie












Détails techniques

type de récipient bacs gerbables


finition paroi sans ouverture de prise

norme européenne	oui	champ d'inscription	porte-étiquettes sur tous les côtés
capacité	60 l	soubassement	plein
hauteur	320 mm	fond renforcé par	rainures de renfort
longueur	600 mm	charge	75 kg
largeur	400 mm	capacité de gerbage	700 kg
hauteur intérieure	300 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
longueur intérieure	560 mm	convient pour aliments	oui
largeur intérieure	360 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	dispositif de support	poignées
gerbable	oui	couleur	gris
emboîtable	non	quantité par unité de commande	2
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	plein	Poids	5,3 kg

Accessoires

509423		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509424		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 100 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509425		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509426		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 180 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509428		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite
509581		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm
509585		couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm
509587		Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 210 mm, en blanc
509592		Visière, pour bac gerbable norme Europe 60 l
509596		Barre de transport, pour bac gerbable hauteur x largeur 175 x 400 mm
509597		plombs, pour bac gerbable

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	---	---

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion