

BS-ROLLEN roulette fixe

force 55 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 50 x 18 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm



BS ROLLEN
INOX



Numéro d'article: 524973

BS-ROLLEN Roulette pour machines en plastique

Roulette fixe

roulette fixe




- force 55 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 50 x 18 mm
- espacement des trous des vis 45x45 mm, Ø trou des vis 6,5 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	roulement à billes
type de roulettes	roulette pour appareils	frein	sans
modèle	roulette fixe	pare-fils	non
charge	55 kg	hauteur totale	70 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	18 mm
Ø de roue	50 mm	propriété surface de	incassable

		roulement
matériau de jante	plastique	longueur de plaque 60 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque 60 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis 45x45 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis 6,5 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids 0,078 kg

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés