

## fetra chariot à plateaux

force 300 kg, Avec 5 plateau(x), ouvert, plateau longueur x largeur 820 x 610 mm, plateau(x) en acier, 10 bacs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 998811



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Chariot à plateaux

### Avec caisses norme Europe

chariot à plateaux

- force 300 kg
- Avec 5 plateau(x), ouvert
- plateau longueur x largeur 820 x 610 mm
- hauteur x longueur x largeur 1686 x 935 x 666 mm
- plateau(x) en acier
- plateau(x) avec cadre en acier, inclinable
- 10 bacs
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, vissé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	666 mm
type de chariot	chariot à plateaux	alignement de niveaux	droit + incliné
longueur de plateau	820 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
largeur de plateau	610 mm	pneumatique	TPE
hauteur	1686 mm	Diamètre de roue	160 mm
nombre de plateaux	5 pièce	roulement	roulement rainuré à billes
charge	300 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
type de niveau	ouvert	conducteur d'électricité	non
matériau plateau(x)	acier	rabattable	non
exécution plateau(x)	inclinable	surface	finition peinture époxy
équipement plateau(x)	cadre en acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
nombre de bacs	10 pièce	garantie	10 années
matériau	acier	équipement chariot	
matériau de finition	vissé	Poids	23 kg
longueur	935 mm		