

fetra **chariot élévateur mobile**

force 1000 kg, fourche longueur x largeur 1165 x 160 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 80 mm

Numéro d'article: 998913



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY



fetra Transpalette à ciseaux

Force 1000 kg

chariot élévateur mobile








- force 1000 kg
- fourche longueur x largeur 1165 x 160 mm
- largeur de portée 540 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 180 mm
- galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 80 mm
- hauteur de levage 800 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- braquage 100 °

- longueur x largeur 1540 x 540 mm
- poids 110 kg
- 2 années de garantie

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	hauteur de levage (min.)	85 mm
type de chariot de levage	chariot élévateur mobile	hauteur de levage (max.)	800 mm
charge	1000 kg	commande de levage	manuel/hydraulique
longueur de fourche	1165 mm	commande du mécanisme de rouleme	manuel
largeur dents de fourche	160 mm	matériau	acier
longueur	1540 mm	couleur des fourches	jaune
largeur	540 mm	surface de fourches	finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	matériau du timon	acier
largeur des roulettes pivotantes	50 mm	couleur du timon	noir
diamètre des roulettes pivotante	180 mm	surface du timon	finition peinture époxy
matériau galets de fourche	polyuréthane	braquage	100 °
Largeur de galet de fourche	50 mm	garantie	2 années
Diamètre de galets de fourche	80 mm	Poids	110 kg

Cela s'adapte aussi ...

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge

