

Feuille de données du produit



Article N°: 1892 Pupitre d'atelier ESD

Equipements de manutention



Version électriquement conductrice. Pour bacs en plastique, bacs en tôle d'acier, corbeilles en fil métallique, etc., réglable en hauteur et mobile. Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle avec rebord sur un grand côté. Inclinaison de 0°, 15° et 30°. Hauteur réglable au pas de 25 mm. Revêtement époxy gris ardoise RAL 7015. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	150
Longueur de surface utile (mm)	510
Largeur de surface utile (mm)	410
Angle d'inclinaison (degrés)	0, 15, 30
Réglage hauteur de - à (mm)	755-1105
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	75 x 25
Poids (kg)	18,2
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	94032080
GTIN	4017976018928