

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 4052 Char à bras léger



En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Avec 2 ridelles sur petit côté hauteur 300 mm et 2 sur grand côté amovibles hauteur 220 mm, avec plateau en contreplaqué. Essieu avec timon et poignée. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	650
Hauteur de zone de chargement (mm)	308
Longueur totale (mm)	1472
Largeur totale (mm)	709
Hauteur totale (mm)	1192
Type de pneu	Gonflables
Roues (mm)	260 x 85
Configuration	mit Bordwänden
Poids (kg)	50
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976440521