



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 1892 ESD-Materiaalstandaard



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Voor eurobakken, stalen bakken, draadkorven, enz. , in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstalen-/ stalen buisconstructie met een platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm. Gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD rubber, naaf met glijlager. 2 wielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	150
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	510
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	410
<b>Kantelhoek (graad)</b>	0, 15, 30
<b>Hoogte verstelbaar van-naar (mm)</b>	755-1105
<b>Wielen</b>	TPE-ESD
<b>Wielmaat (mm)</b>	75 x 25
<b>Gewicht (kg)</b>	18,2
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976018928