

Artikelnummer: 129129

Kurzbeschreibung: Edelstahlwagen, B 1045 x T 645 mm, Vollgummi, Radgehäuse verzinkt

Langbeschreibung: Edelstahl-Servierwagen mit 3 Böden, B 1045 x T 645 mm: Dauerhaft stabile Konstruktion in klarem Design. Schallgedämmte Böden mit umlaufendem, tiefgezogenem Rand. Hygienisch einwandfreie Konstruktion ohne sichtbare Schrauben oder Abdeckungen - sehr leichte und schnelle Reinigung. Geeignet für Lebensmittel-, Medizin-, Labor- und Nassbereiche. Mit 4 Lenkrollen (ø 125 x B 32 mm) mit Vollgummibandage oder mit luftidentischen Rollen, grau (spurlos), davon 2 Lenkrollen mit Radfeststellern. Sehr angenehmer, leiser Lauf auf Kugellagern, drehende Wandabweiser. Radgehäuse aus Stahl, verzinkt oder aus Kunststoff. Außenmaße: B 1045 x T 645 x H 970 mm Ladefläche: L 1000 x B 600 mm Etagenabstand: 262 mm Gewicht: 20 kg Gesamttragkraft: 150 kg

