

Information produit

02 02 225

Pince universelle à forte démultiplication

DIN ISO 5746



- 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards
- Avec tranchants (dureté d'environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions
- Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée
- Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment
- Tranchants longs pour câbles épais
- Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

| | |
|----------------|-------------------------|
| Réf. | 02 02 225 |
| EAN | 4003773043379 |
| Pince | noire atramentisée |
| Tête | polie |
| Poignées | avec gaines bi-matière |
| Poids | 405 g |
| Dimensions | 225 x 54 x 23 mm |
| Norme | DIN ISO 5746 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|----------------------|
| Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre) | Ø 3,0 mm |
| Capacités de coupe corde à piano (diamètre) | Ø 2,5 mm |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | Ø 14,0 mm |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | 25,0 mm ² |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

