

## Broszura informacyjna

# 30 31 160

- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, okrągłe szczęki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

## Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



### Ogólna

Nr art.	30 31 160
EAN	4003773035077
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	110 g
Wymiary	160 x 48 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	5,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	41,0 mm
Szerokość główki (W3)	16,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*