

Termékinformációk

95 31 250

Kábelvágó (racsnis elv)



- Rögzített szár-hüvely tartófelülettel, amelyre vágásnál ráfektethető
- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott (nagyon rugalmas) vezetőkörhöz
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Egykezes használat racsnis kialakítással
- Kis erőráfordítás a magas áttételi viszonyok miatt
- Két fokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű vágáshoz
- Egyszerű kezelés a kis súly és kis helyigényű kialakítás révén - szűk helyviszonyoknál is használható
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

MM

Általános

Cikkszám	95 31 250
EAN	4003773043935
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	676 g
Méret	250 x 77 x 22 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	240 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 32 mm
MCM	500

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





