

stumpf

armoire d'atelier

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm, 1 niveau avec tablette de rétention, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement plaque d'appui, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 118140

stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm
- structure en acier
- porte à battants
- portes haute stabilité grâce au renfort de porte
- 1 niveau avec tablette de rétention
- force par plateau 50 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 2 tiroir(s)
- tiroirs rail télescopique, extension 80 %
- poignée barre sur toute la largeur
- tablettes coulissantes rail télescopique, extension 80 %
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement plaque d'appui

- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure porte-cadenas
type d'armoire	armoire d'atelier	soubassement	plaque d'appui
type de porte	porte à battants	matériau	acier
hauteur	1000 mm	tablette réglable au pas	25 mm
largeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	500 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tablettes, tiroirs	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	glissière tiroir	rail télescopique
type tablette/niveau	tablette de rétention	glissière tablette	rail télescopique
charge tablette	50 kg	extension tiroir	80 %
nombre de tiroirs	2 pièce	extension tablette	80 %
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	blocage d'extension	oui
tablettes extractibles	1 pièce	poignée	poignée tournante
compartiments	2 pièce	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	stabilité / renfort / entretoise	
surface de corps	finition peinture époxy	fonction tablettes/niveaux	
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	31,8 kg