

Vouwkrat voor pallets

hoogte x lengte x breedte 1110 x 1000 x 1200 mm, belasting 500 kg, van kunststof in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw 3 sleden

VE 2 stuks

Artikelnummer: 118511



Vouwkrat voor pallets

Met laadklep

Vouwkrat voor pallets




- hoogte x lengte x breedte 1110 x 1000 x 1200 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 910 x 950 x 910 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1200 kg
- belasting 500 kg
- van kunststof in grijs
- wanden gesloten
- wanddikte 6,5 mm
- legbord gesloten
- onderbouw 3 sleden
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +60 °C

Technische details

baktype	Vouwkrat	vouwbaar	ja
euronorm	nee	wandconstructie	gesloten
hoogte	1110 mm	wanddikte	6,5 mm
binnenhoogte	910 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	1000 mm	onderbouw	3 sleden
binnenlengte	950 mm	plafond	ja
breedte	1200 mm	type deksel	stolpdeksel
binnenbreedte	910 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +60 °C

draagvermogen statisch	4000 kg	geschikt voor levensmiddelen	nee
last	500 kg	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
draagvermogen dynamisch	1200 kg	kleur	grijs
materiaal	kunststof	gewicht	90 kg
nestbaar	nee		

Dit past ook bij ...

221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227910		unisex-werkbroek, maat XL, model comfortabel en breed