

## fetra roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 610 x 410 mm, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 118658



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Rouleur à plateaux

**Force 250 kg**

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 610 x 410 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention    chariot de manutention

pneumatique    TPE

type de rouleur	roule-bacs	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	250 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	oui	roulement	roulement rainuré à billes
nombre de plateaux	2 pièce	Diamètre de roue	125 mm
longueur de plateau	610 mm	surface	finition peinture époxy
largeur de plateau	410 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
Structure de la plateforme	ouvert	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	livraison	démonté
barre directrice	oui	Poids	15 kg