

## RAPIDLIFT

### dolly



draagvermogen 6000 kg, laadvlak  
lengte x breedte 260 x 200 mm,  
laadhoogte 100 mm, platform met  
rubber laag, onderstel gelakt in  
RAL2002 vermiljoen, 6 rollen



Artikelnummer: 141808



## RAPIDLIFT Dollies voor zware lasten

### Draagvermogen 6000 kg

dolly

- draagvermogen 6000 kg
- laadvlak lengte x breedte 260 x 200 mm
- steunplaat lengte x breedte 260 x 200 mm
- laadhoogte 100 mm
- platform met rubber laag
- onderstel gelakt in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie, gelast
- 6 rollen
- wiel Ø 85 mm
- met nylon-banden op nylon-velg
- wielnaaf met kogellager

## Technische details

transporttoestel	dolly	banden	nylon
type roller	dolly	materiaal velg	nylon
draagvermogen	6000 kg	wiellager	kogellager
laadhoogte	100 mm	wielen aantal/soort	6 rollen
lengte steunplaat	260 mm	diameter wiel	85 mm

breedte steunplaat	200 mm	wielbreedte	85 mm
lengte laadvlak	260 mm	hoogte	100 mm
breedte laadvlak	200 mm	lengte	415 mm
oppervlak platform	met rubber laag	breedte	210 mm
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
materiaal verwerking	gelast	kleur	vermijloen // RAL2002
stuurstang	nee	gewicht	12 kg

## Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat