

## BS-ROLLEN

### aluminium steekwagen

draagvermogen 70 kg, steekplaat  
breedte x diepte 395 x 281 mm,  
steekplaat en wielen  
plaatsbesparend inklapbaar, wielen  
met rubber-banden

Artikelnummer: 150333

BS ROLLEN



### BS-ROLLEN Inklapbare steekwagen

aluminium steekwagen

- draagvermogen 70 kg
- steekplaat breedte x diepte 395 x 281 mm
- hoogte x breedte 1000 x 395 mm
- steekplaat en wielen plaatsbesparend inklapbaar
- constructie van aluminium
- met inschuifbare beugelgreep
- wielen met rubber-banden
- wiel Ø 125 mm

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen	banden	rubber
draagvermogen	70 kg	wiel-Ø	125 mm
breedte schep	395 mm	veiligheidsgreep	nee

diepte schep	281 mm	hoogte	1000 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklaphoogte	635 mm
in-/uitklapbaar	ja	breedte	395 mm
klapfunctie	steekplaat // wielen	gewicht	3,84 kg