

Rollcart boordwandwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 850 x 470 mm,
platform van hout, opbouw 4
schotten, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden

Artikelnummer: 157979



Rollcart Boordwandwagen

boordwandwagen










- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 470 mm
- laadhoogte 245 mm
- hoogte x lengte x breedte 245 x 920 x 500 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type wagen	platformwagen	borgrand	nee
type platformwagen	boordwandwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	600 kg	banden	TPE

laadhoogte	245 mm	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	850 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	470 mm	diameter wiel	160 mm
materiaal platform	hout	hoogte	245 mm
constructies	4 schotten	lengte	920 mm
hoogte constructies	230 mm	breedte	500 mm
nestbaar	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast		1 stuks
euronorm	nee	gewicht	39 kg

Gerelateerde Producten

157956		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 160 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158401		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158411		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158416		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 160 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar