

## Rollcart sledesteekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat  
breedte x diepte 300 x 225 mm,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, wielen met TPE-  
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158304



## Rollcart Steekwagen met sleden

### Draagvermogen 250 kg

sledesteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- hoogte x breedte 1300 x 530 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met wiellager

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	ja
type kar	sledesteekwagen	banden	TPE
draagvermogen	250 kg	wiellager	wiellager
breedte schep	300 mm	diameter wiel	250 mm
diepte schep	225 mm	materiaal velg	kunststof

materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1300 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	530 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	640 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	17 kg