

Lacont opvangbak

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume
210 l, hoogte x breedte x diepte 240
x 2420 x 820 mm, van staal gelakt in
RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 201052



Lacont Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 210 l
- hoogte x breedte x diepte 240 x 2420 x 820 mm
- zonder rooster
- van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten









Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	gelakt
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw // RAL 5015
capaciteit	4 x 200 liter vat	opvangbak uitrusting	geen
opvangvolume	210 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	240 mm	verrijdbaar	nee
breedte	2420 mm	kleur uitvoering	blauw
diepte	820 mm	gewicht	85 kg

Gerelateerde Producten

201078		vatenbok, voor 3 x 60 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201082		vatenbok, voor 3 x 60 liter vat, vatensteun met rollen, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
204830		PE-bekleding voor opvangbak, voor hoogte x breedte x diepte 240 x 2420 x 820 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen

504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm