

Rocholz snijstandaard 5000

snijbreedte 750 mm, Voor een roldiameter van 1000 mm, hoogte x diepte 1060 x 970 mm

Artikelnummer: 208317



ROCHOLZ
SNIJSTANDAARD MET SYSTEEM



Rocholz Snijstelsysteem 5000

Enkele standaard

Rocholz snijstandaard 5000




- snijbreedte 750 mm
- Voor een roldiameter van 1000 mm
- snijmachine: 2 mescassettes met 1 rond en recht mes, snijdt in beide richtingen
- hoogte x diepte 1060 x 970 mm
- draagvermogen 200 kg
- Voor opstelling op de vloer
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 7016/RAL2002
- met GS-vignet

Technische details








type verpakking	snijstandaard	diepte	970 mm
soort verpakking	handmatig	opstelling	legbord
geschikt voor (product/materiaal)	papier, karton, zachte folie	verrijdbaar	nee
snijdbreedte	750 mm	materiaal	staal

roldiameter	1000 mm	oppervlak	m. poedercoating
draagvermogen	200 kg	kleur	RAL 7016/RAL2002
snijmachine	2 mescassettes met 1 rond en recht mes, snijdt in beide richtingen	certificering	GS
hoogte	1060 mm	gewicht	39 kg

Gerelateerde Producten

208364		meterteller voor paktafel, snijbreedte 750 mm
208369		mes voor snijmachine, Geschikt voor voor papier en karton
208370		mes voor snijmachine, Geschikt voor voor folies

Dit past ook bij ...

194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmer, met vastklikmechanisme en afbreekhulp
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
552562		golfkarton, levering als rol, kwaliteit tweelaags, rollen lengte x breedte 70 m x 1200 mm, golfkarton, gewicht ca. 80 g/m ²