

fietsstandaard met reclamevlak

EW 7004

hoogte x lengte x diepte 1165 x 1000 x 530 mm, 4 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 60 mm brede wielen, Van staal verzinkt met lak in RAL9016 verkeerswit, uitgerust met wielen voor makkelijk verplaatsen

Artikelnummer: 215274



Mobiel fietsenrek EW 7004

met reclamevak

fietsstandaard met reclamevlak



- hoogte x lengte x diepte 1165 x 1000 x 530 mm
- 4 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 60 mm brede wielen
- beugel met 580 mm wielafstand
- Van staal verzinkt met lak in RAL9016 verkeerswit
- uitgerust met wielen voor makkelijk verplaatsen
- legbord
- levering inclusief montagemateriaal
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	staander uitrusting	loopwielen
type fietsenrek	fietsenrek	opstelling	legbord
hoogte	1165 mm	reclamevlak	rechthoekig
lengte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	530 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
breedte band	60 mm	kleur standaard	verkeerswit // RAL9016

instelplaatsen aantal	4	inhoud levering	inclusief montagemateriaal
gebruik	beide zijden	levering	gedemonteerd
wielafstand	580 mm	gewicht	23 kg

Dit past ook bij ...

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
306339		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten
531400		borden voor vluchtroutesignalering, verzamelpunt, driehoekig bord, van aluminium, oppervlak reflecterend, hoogte x breedte 400 x 400 mm
532192		rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal