

ZARGES

escalier mobile roulant

estrade hauteur 0,99 m, estrade largeur x profondeur 600 x 400 mm, 5 marches striées (estrade incl.), inclinaison 45°, en aluminium, 2 roulettes



Numéro d'article: 219776



ZARGES Escalier mobile

Inclinaison 45°

escalier mobile roulant

- estrade hauteur 0,99 m, estrade largeur x profondeur 600 x 400 mm
- accès à un côté
- 5 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 600 mm
- hauteur 0,99 m
- inclinaison 45°
- portée 1,47 m
- en aluminium
- main courante en accessoires (non compris dans le volume de livraison)
- 2 roulettes
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- poids 41,6 kg

Détails techniques

technique de montée	escalier mobile	portée	1,47 m
matériau	aluminium	hauteur	0,99 m
utilisation	à un côté	force	300 kg
hauteur d'estrade	0,99 m	force des marches	150 kg
largeur d'estrade	600 mm	rabattable	non
profondeur d'estrade	400 mm	roulant	oui
nombre de marches	5	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	marches striées	main courante	en accessoires (non compris)
largeur de marche	600 mm	soubassement	2 roulettes
inclinaison	45 °	Poids	41,6 kg

Accessoires

219790



Rambarde pour escalier mobile