

Kappes


hauteur x largeur x
profondeur 1950 x 1000 x 410
mm

RasterPlan®

72 bacs en polyéthylène,
verrouillable avec serrure à cylindre,
corps avec revêtement en plastique
résistant à l'usure en gris clair

Numéro d'article: 222924

RasterPlan



KAPPES



Kappes Armoire avec plaques à fentes RasterPlan®

avec bacs à bec Favorit

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm





- 72 bacs en polyéthylène
- structure en acier
- double porte battante à fentes
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en gris clair

Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	double porte battante à fentes	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	matériau	acier

largeur	1000 mm	verrouillable	oui
profondeur	410 mm	cloison de séparation médiane	non
matériau de bac	polyéthylène	angle d'ouverture de porte	200 °
couleur du corps	gris clair	Exécution d'armoire	avec portes
surface de corps	avec revêtement en plastique	Poids	95,86 kg
surface de face avant	avec revêtement en plastique		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, cellulose, surface lisse, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante