


Hymer rolsteiger 8473

reikhoogte 9,4 m, steigerhoogte 8,64 m, 4 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 7,4 m, platform breedte x diepte 1900 x 1300 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239941



HYMER



rolsteiger

- reikhoogte 9,4 m
- steigerhoogte 8,64 m
- 4 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 7,4 m, platform breedte x diepte 1900 x 1300 mm
- 8 x 8 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 zijsteunen
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 150 kg/m²
- steigergroep 2
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004

- 10 jaar garantie
- gewicht 330,8 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
steigertype	rolsteiger		150 kg/m ²
materiaal steiger	aluminium	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
steigerhoogte	8,64 m	steiger functie	opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
standhoogte	7,4 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade // 4 draagarmen
	9,4 m	steigergroep	2
platforms aantal	4	in-/uitklapbaar	nee
breedte platform	1900 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	1300 mm	norm	conform DIN EN 1004
sporten aantal	8 x 8	garantie	10 jaar
doorgangen	per platform 1 luik	gewicht	330,8 kg
draagarm aantal	4 stuks		