

## C+P locker voor scheiding van kleding Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm, 2 vak(ken), vak breedte 400 mm, Elk vak onder de hoedenplank is opgedeeld door een scheidingswand, Afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw staand op vloer met stelschroeven, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 255581

Clanic+



### locker voor scheiding van kleding

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm
- 2 vak(ken)
- vak breedte 400 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak een vastgelaste hoedenplank en een kledingstang eronder met 3 niet verdraaibare, dubbele schuifhaken
- Elk vak onder de hoedenplank is opgedeeld door een scheidingswand
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte



sluiting

- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw staand op vloer met stelschroeven
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	kledingstang	ja
type kast	locker voor scheiding van kleding	kleerhaak	4 stuks
vakken	2 stuks	scheidingswand	ja
dubbeldeks	nee	type bank	zonder
hoogte	1850 mm	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
breedte	800 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
diepte	500 mm	deuraanslag	rechts
breedte vak	400 mm	openingshoek deur	110 °
onderbouw	staand op vloer	sluitsysteem	cilinderslot
afsluitbaar	ja	sluitfunctie	1 vak (m. scheidingswand)/persoon
materiaal	staal	ventilatie	behuizing en front
materiaal verwerking	gelast	opstelling	wand
stabiliteit/versteviging/schoren	vouwen, steunen	levering	voorgemonteerd
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	garantie	10 jaar
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	norm	niveau B volgens DIN 4547-2   Inbraakwerend
oppervlak romp	gemoffeld	milieuvoordeel (verpakking)	Lockers van C + P zijn gemaakt van staal, een duurzaam en sterk materiaal. De aanpak van duurzaamheid strekt zich uit van produc
oppervlak front	gemoffeld	deurdemping	ja
kast uitrusting	hoedenplank, kledingstang, haak	gewicht	41,2 kg
hoedenplank	ja		

## Gerelateerde Producten

257445		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
257467		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van kunststof in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

267043		opzetkast voor locker, 2 vakken, vak breedte 400 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 800 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
271443		kledinghanger, met hotelpen, hoogte x breedte x diepte 216 x 462 x 54 mm, van kunststof
271458		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272037		openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272039		gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272042		nivelleervoeten voor staande locker
272047		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof