

steekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met lucht-banden, steekplaat breedte x diepte 500 x 350 mm, aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel



Artikelnummer: 272244

steekwagen

- geschikt voor zware lasten
- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 500 x 350 mm
- hoogte x breedte x diepte 1140 x 500 x 810 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar
- constructie van stalen buis
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- met antislip handgrepen
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 260 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	klapfunctie	steekplaat
type kar	steekwagen	trapslede	nee
geschikt voor (product/materiaal)	voor zware lasten	banden	lucht

draagvermogen	250 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	500 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	350 mm	hoogte	1140 mm
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	breedte	500 mm
materiaal	stalen buis	diepte	810 mm
oppervlak	m. poedercoating	garantie	5 jaar
kleur	geel	gewicht	14,5 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, voorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm