

container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 760 x 1000 x 1200 mm, inhoud 610 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 4 voeten



Artikelnummer: 506906

Maxi-container

Onderbouw met 4 voeten

container met grote capaciteit



- hoogte x lengte x breedte 760 x 1000 x 1200 mm
- inhoud 610 l
- draagvermogen 600 kg
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 4 voeten
- Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
- Met hefapparaten transporteerbaar. Met deksel 7-voudig stapelbaar
- Geschikt voor koelhuizen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details




| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| baktype | container met grote capaciteit | draagvermogen | 600 kg |
| geschikt voor (branches) | koelhuizen | stapelbaar | ja |
| euronorm | ja | vouwbaar | nee |
| inhoud | 610 l | onderrijdbaar | ja |
| hoogte | 760 mm | onderbouw | 4 voeten |
| lengte | 1000 mm | afvoer | Met doorvoer om door te |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | boren voor uitloopkraan |
| breedte | 1200 mm | temperatuurbestendigheid | -40 °C tot +60 °C |
| materiaal | polyethyleen | geschikt voor levensmiddelen | ja |
| stabiliteit/versteviging/schoren | verstevigingsribben | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| wandconstructie | gesloten | plafond | als accessoire (niet inbegrepen) |
| wand uitrusting | verstevigingsribben | kleur | grijs |
| vloerconstructie | gesloten | gewicht | 43 kg |
| bak functie | Met hefapparaten transporteerbaar | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 142592 |  | uitloopkraan, voor container met grote capaciteit, aansluiting 3/4" |
| 209634 |  | stapeldeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit, breedte x diepte 1200 x 1000 mm, in antraciet |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 240194 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil |
| 529930 |  | lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |