


## combinatieloopkat

trekbelasting 5000 kg, haspelloopkat,  
standaardheffing lengte 3 m

Artikelnummer: 508993



## Combinatieloopkat

### Draagvermogen 5000 kg

combinatieloopkat

- trekbelasting 5000 kg
- haspelloopkat
- standaardheffing lengte 3 m
- flensbreedte 114 - 808 mm
- aantal kettingbundels 2
- grootte kettingelementen 10 x 30 mm
- bouwhoogte 808 mm
- breedte x diepte 448 x 373 mm
- min. 1,4 m draaicirkel
- hefinspanning op hef-handketting 37 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier

## Technische details

hijswerktuig    hijswerktuig




breedte    448 mm

hijswerktuigtype	combinatieloopkat	diepte	373 mm
loopkat uitvoering	haspelloopkat	lengte bedieningsketting	2,5 m
trekbelasting	5000 kg	min. draaicirkel	1,4 m
standaardheffing	3 m	hefkracht	37 daN
bediening heffing	handmatig	maat a	636 mm
flensbreedte	114-808 mm	maat f	3 mm
aantal bundels	2 stuks	maat s	42 mm
kettingelement	10 x 30 mm	maat z	15 mm
materiaal	staal	gewicht	91 kg
bouwhoogte	808 mm		

## Gerelateerde Producten

508999	.	extra hefhoogte voor haspelloopkat, voor extra hefhoogte met 5000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
509005	.	Grotere flensbreedte voor combinatieloopkat, draagvermogen 5000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening