

## Kappes systeemkast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 5 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522604

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Zwaarlastkast RasterPlan®

systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele openslaande deur met venster
- dubbelwandige deuren
- hoeken hardgesoldeerd
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 5 lade(n)
- laden hoogte 1x100 mm/2x125 mm/2x175 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot



- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details





|                             |                            |                               |                       |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| meubeltype                  | kast                       | kleur voorkant                | lichtgrijs // RAL7035 |
| type kast                   | systeemkast                | oppervlak romp                | m. poedercoating      |
| type deur                   | dubbele openslaande deur   | oppervlak front               | m. poedercoating      |
| hoogte                      | 1950 mm                    | sluitsysteem                  | cilinderslot          |
| breedte                     | 1000 mm                    | onderbouw                     | sokkel                |
| diepte                      | 600 mm                     | materiaal                     | staal                 |
| kast uitrusting             | legborden, lades           | materiaal verwerking          | gelast                |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks                    | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm                 |
| legbord-/niveautype         | Stalen bodem               | oppervlak legbord             | verzinkt              |
| draagvermogen legbord       | 160 kg                     | afsluitbaar                   | ja                    |
| laden aantal                | 5 stuks                    | scheidingswand                | nee                   |
| laden aantal x hoogte       | 1x100 mm/2x125 mm/2x175 mm | deurconstructie               | dubbelwandig          |
| fronthoogte 100 mm          | 1 stuks                    | uittrekrail lade              | telescooprail         |
| fronthoogte 125 mm          | 2 stuks                    | uittrekbare lade              | 100 %                 |
| fronthoogte 175 mm          | 2 stuks                    | greep                         | draaigreep            |
| draagvermogen lade          | 110 kg                     | verrijdbaar                   | nee                   |
| kleur romp                  | lichtgrijs // RAL7035      | gewicht                       | 164 kg                |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 522564 |  | uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 522565 |  | vloerverankering voor zwaarlastkast  |
| 522606 |  | Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, draagvermogen 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag               |
| 522608 |  | uittrekbaar legbord voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522609 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs  |
| 522610 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw   |
| 522611 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs  |
| 522612 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw   |
| 522613 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs  |
| 522614 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw   |
| 522615 |  | indelingssset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 522616 |  | indelingssset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 522617 |  | indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag              |
| 522620 |  | vloerverankering voor zwaarlastkast  |
| 522621 | ·   | perfolaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs |
| 522622 | ·   | perfolaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs |

## Dit past ook bij ...

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 147357 |   | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud   |
| 194847 |   | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |   | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw                                   |
| 974176 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood  |