

fetra chariot à plateaux

force 300 kg, Avec 5 plateau(x), ouvert, plateau longueur x largeur 820 x 610 mm, plateau(x) en acier, 10 bacs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 998811



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot à plateaux

Avec caisses norme Europe

chariot à plateaux

- force 300 kg
- Avec 5 plateau(x), ouvert
- plateau longueur x largeur 820 x 610 mm
- hauteur x longueur x largeur 1686 x 935 x 666 mm
- plateau(x) en acier
- 10 bacs
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, vissé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- 10 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	666 mm
type de chariot	chariot à plateaux	alignement de niveaux	inclinable
longueur de plateau	820 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
largeur de plateau	610 mm	pneumatique	TPE
hauteur	1686 mm	Diamètre de roue	160 mm
nombre de plateaux	5 pièce	roulement	roulement rainuré à billes
charge	300 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
type de niveau	ouvert	conducteur d'électricité	non
matériau plateau(x)	acier	rabattable	non
équipement plateau(x)	cadre en acier	surface	finition peinture époxy
nombre de bacs	10 pièce	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	vissé	équipement chariot	avec 10 bacs
longueur	935 mm	Poids	23 kg