

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyamid, PA12

MAX

Artikel Nr. 158135

Typen Nr. SP12500PASK



Beispielhafte Darstellung

Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-20 bis 80 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C	19 bar
Schlauch-Ø	12x9 mm
Windungen	17
Arbeitslänge max.	5,0 m
Material	Polyamid, PA12
Shore-Härte	65D
Spiral-Ø außen	122 mm

mit Standardkupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

Arbeitslänge



Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert).
Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 3/8 IG	107243	243.56
Schnellverschlusskuppl. NW 7,2 »connect line«, MS blank, G 3/8 IG	115632	243.22-E
Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 3/8, ø 12x9, 5,0 m	158123	SP12500PA