

Kappes

Werkzeugwagen

ToolTower® RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 2175 x 700 x 700 mm, 3 Lochplattenwände außen, 1 Lochplattenwände innen, 1 Ebene(n) mit Einlegeboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Front in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 144772



Kappes Tool-Tower Werkzeugcenter ToolTower® RasterPlan®

fahrbar

Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 2175 x 700 x 700 mm
- 3 Lochplattenwände außen, 1 Lochplattenwände innen
- Flügeltür mit Lochprägung
- 1 Ebene(n) mit Einlegeboden
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Front in RAL7035 Lichtgrau





Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Böden / Ebenen Anzahl 1 Stück

Wagentyp	Werkzeugwagen	Böden- / Ebenentyp	Einlegeboden
Höhe	2175 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	700 mm	fahrbar	ja
Tiefe	700 mm	Unterbau	Rollen
Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Schrank Ausstattung	Boden, Lochplatten, Tür	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
inkl. Werkzeug	nein	Farbe Korpus	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Lochplatten außen Anzahl	3 Stück	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Lochplatten innen Anzahl	1 Stück	Gewicht	83 kg
Türtyp	Flügeltür mit Lochprägung		

Dazu passt auch ...

146391		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite magnetisch
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
524156		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
531015		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 89 / 76 mm, Aus Polypropylen in blau