

Rollcart Kufenkarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158306



Rollcart Kufenkarre

Traglast 250 kg

Kufenkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Höhe x Breite 1300 x 530 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	ja
Karrentyp	Kufenkarre	Bereifung	Luft
Traglast	250 kg	Radlager	Rollenlager
Schaufelbreite	300 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	225 mm	Material Felge	Kunststoff

Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1300 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	530 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Tiefe	640 mm
klappbar	nein	Gewicht	14 kg

Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar