

## Schrumpfpistole

### RIPACK 3000

Schlauchlänge 8 m, Arbeitsdruck 1,5 - 3,5 bar, Leistung 45 - 76 kW

Artikelnummer: 218061



## Schrumpfpistole RIPACK 3000

Schrumpfpistole RIPACK 3000

- Brennerkopf 360° schwenkbar, Griff mit Drehgelenk, Pistolenkopf bleibt kühl (keine Verbrennungsgefahr)
- Schlauchlänge 8 m
- Arbeitsdruck 1,5 - 3,5 bar
- Leistung 45 - 76 kW
- Lieferung inklusive Koffer, Druckminderer, Schlüssel und Handbuch

## Technische Details

Verpackungstyp	Verpackungswerkzeug	Verpackungshelfer Ausstattung	Brennerkopf 360° schwenkbar, Griff mit Drehgelenk, Pistolenkopf bleibt kühl (keine Verbrennungsgefahr)
Arbeitsdruck	1,5-3,5 bar	Lieferumfang	inklusive Koffer, Druckminderer, Schlüssel und Handbuch
Leistung	45-76 kW	Gewicht	5,66 kg
Schlauchlänge	8 m		

## Zubehör

208421		Schrumpfhaube, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1250 x 850 mm, Aus Polyethylen, Stärke 125 µm, transparent
208422		Schrumpfhaube, Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 1250 x 850 mm, Aus Polyethylen, Stärke 125 µm, transparent
208423		Schrumpfhaube, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1250 x 850 mm, Aus Polyethylen, Stärke 125 µm, transparent