


ZARGES

Anlegeleiter

Seventec L

Aufstieg einseitig, 14
Riffelblechstufe(n), Holmlänge 3,42
m, Aus Aluminium, natur

Artikelnummer: 225091



ZARGES Anlegeleiter Seventec L

hoher Komfort und Stabilität

Anlegeleiter

- Aufstieg einseitig
- 14 Riffelblechstufe(n)
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,35 m
- Holmlänge 3,42 m
- Stufentiefe 85 mm
- Breite 400 mm
- Stufen-Holm-Verbindung 7-fach vernietet
- Sichere Anwendung durch Quertraverse
- Kunststoff-Fuß am Holmende
- Aus Aluminium, natur
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 11,4 kg
- gemäß DIN EN 131-1

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Quertraverse
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	7-fach vernietet
Holmlänge	3,42 m	belastbar bis	150 kg
Arbeitshöhe	4,35 m	Oberfläche Holme	natur
Stufen Anzahl	14	Unterbau	Kunststoff-Fuß
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Nutzung	einseitig
Tiefe Stufen	85 mm	Norm	DIN EN 131-1
Breite	400 mm	Gewicht	11,4 kg
Leiter Ausführung	einteilig		