

bott

Schubladenschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 250 x 525 x 550 mm, 1 Schublade(n), mit Vollauszug, Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 231925



Schubladenschrank













- Höhe x Breite x Tiefe 250 x 525 x 550 mm
- 1 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x175 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- mit Vollauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahl	Farbe Front	enzianblau // RAL5010

Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche Korpus	mit Puerbeschichtung
Höhe	250 mm	Oberfläche Front	mit Puerbeschichtung
Breite	525 mm	Auszugssperre	nein
Tiefe	550 mm	Auszugsart	Vollauszug
Schubladen Anzahl	1 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	1x175 mm	Gewicht	17,456 kg
Schubladentraglast	75 kg		

Zubehör

232989		Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232991		Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232993		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233014		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233033		Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 525 x 550 mm, in schwarz
233057		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
233058		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
233059		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
233060		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
233438		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun
233440		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau
233447		Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen