

Blume Förderanlagen Rollenbahn

Tragrolle aus Kunststoff,
Rollendurchmesser 50 mm, Bahn
Länge x Breite 1 m x 500 mm,
Achsabstand 125 mm

Artikelnummer: 399282



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Leichte Rollenbahn - Einzelelement

Gerade

Rollenbahn














- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 500 mm
- Breite 540 mm
- Achsabstand 125 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 700 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung





Technische Details

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------|--------|
| Fördertechnik | Förderbahnen | Fördergutbreite bis | 700 mm |
| Bahntyp | Rollenbahn | Fördergutlänge min. | 375 mm |
| Bahnkomponente | Bahnelement | Achsabstand | 125 mm |
| Rollentyp | Tragrolle | Rahmenhöhe | 70 mm |

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|----------|
| Material Rolle | Kunststoff | Rahmenbreite | 20 mm |
| Durchmesser Rolle | 50 mm | Material Rahmen | Stahl |
| Bahnlänge | 1 m | Oberfläche Rahmen | verzinkt |
| ausziehbar | nein | Rahmenform | U-Profil |
| Bahnbreite | 500 mm | Gewicht | 11 kg |
| Breite | 540 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 126304 |  | Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 415968 |  | Kurve 45 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 125 mm |
| 416086 |  | Kurve 90 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 125 mm |
| 424357 |  | Durchgang für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 500 mm, Achsabstand 125 mm, mit Scharnieren und Handgriff |
| 428631 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428675 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428722 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428766 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428802 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 428846 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 429033 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 429077 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 429146 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |

| | | |
|--------|---|---|
| 429204 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 429226 |  | Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Länge 1 m |
| 429237 |  | Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Länge 1 m |
| 510321 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 510326 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |