

LISTA

Schubladenschrank

Selection

Höhe x Breite x Tiefe 850 x 717 x 725 mm, 8 Schublade(n), Verschießbar mit Code Lock, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 530490



LISTA



10 YEARS WARRANTY



LISTA Schubladenschrank Selection

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 717 x 725 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x50 mm/2x75 mm/4x100mm/1x150 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Sichtfenster zur Beschriftung
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Code Lock













- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie





Technische Details

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Auszug Schublade | 100 % |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Material | Stahl | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Höhe | 850 mm | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Breite | 717 mm | Beschriftungsfeld | Sichtfenster zur Beschriftung |
| Tiefe | 725 mm | abschließbar | ja |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Schließsystem | Code Lock |
| Schubladen Anzahl | 8 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x50 mm/2x75 mm/4x100mm/1x150 mm | Griff | Griffleiste |
| Fronthöhe 50 mm | 1 Stück | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 75 mm | 2 Stück | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Fronthöhe 100 mm | 4 Stück | Garantie | 10 Jahre |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück | Gewicht | 127 kg |
| Schubladentraglast | 75 kg | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 508594 |  | Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 612 x 612 mm |
| 508595 |  | Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 612 x 612 mm |
| 508596 |  | Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 612 x 612 mm |
| 508598 |  | Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 15 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 612 x 612 mm |
| 508599 |  | Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 15 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 612 x 612 mm |
| 508600 |  | Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 15 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 612 x 612 mm |
| 508602 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 24 Kästen, 16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite x Tiefe 612 x 612 mm |
| 508603 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 24 Kästen, 16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 612 x 612 mm |
| 508604 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 24 Kästen, 16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 612 x 612 mm |
| 508605 |  | Mulden-Set, 16 Muldentteile (2-teilig) + 40 Muldenwände, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite x Tiefe 459 x 612 mm, In rot |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot |