


Gerüst modular

Podest Höhe 700 mm, 3
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus
Aluminium

Artikelnummer: 530775



Leitern-Gerüst modular

Gerüst



- Podest Höhe 700 mm
- 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- 2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fuikappen am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 9,5 kg
- gemäß DIN EN 14183

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	fahrbar	ja
Modul	Tritt	Treppengängig	nein
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Höhe Podest	700 mm	Spreizsicherung	ja
Nutzung	einseitig	Ablageschale	nein

Stufen Anzahl	3	Unterbau	2 Fahrrollen, 1 Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	DIN EN 14183
klappbar	ja	Gewicht	9,5 kg

Zubehör

530778		Arbeitsbühne mit Siebdruckplatte, für Leitergerüst, Länge 1,5 m
530779		Arbeitsbühne mit Siebdruckplatte, für Leitergerüst, Länge 2 m