

Productdatablad

KNX Smart Panel 8



Artikelnr.

SP 0081 U

KNX Smart Panel 8

Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- Montage horizontaal (aanbevolen) of verticaal
- Montage in inbouwbehuizing (art.nr. EBG 24) of op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 (aanbeveling: ca. 60 mm diep)

Producteigenschappen

- Hoge resolutie HD-display
- Naderingssensor
- Capacitief touchscreen
- Reinigingsmodus met touchscreenvergrendeling
- Zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
- Geïntegreerde buskoppeling
- Grafische interface voor visualisatie en bediening van KNX-componenten
- Projectering met Windows software "KNX Smart Panel Designer" (minimale vereisten: Windows 10, 64 bit, 120 MB vrij geheugen)
- Inbedrijfname met ETS vanaf versie 5.7.4 en DCA
- Speciale KNX-functies, bijv. scènes, sequenties, centrale functie, aanwezigheidssimulatie
- Ruimtes of elementen: max. 300
- Opbouw over meerdere ruimtes of als enkele kamer
- Tijdschema's: max. 125 met elk 10 opdrachten
- Logische operaties: max. 55
- Astronomische klok
- Visualisatie van binnen- en buitentemperatuur
- Automatisch gemiddelde temperatuur per ruimte
- Meldingen (alarm, waarschuwing, informatie)
- Melding per e-mail
- Pushmelding
- Favorietenpagina
- Kleurenschema licht / donker
- Configuratie toegang op twee niveaus (admin / gebruiker)
- Gebruikersbeheer
- Gebruiker (PIN codes): max. 10
- PIN beveiliging voor ruimte / element
- Back up en terugzetten
- Mobiele app
- Beveiligde toegang op afstand via myJUNG account
- App gebruikers per installatie: max. 10
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle

Toebehoren:

Inbouwbehuizing art.nr.: EBG 24

Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC

Technische gegevens

Beeldschermdiagonaal: 203 mm / 8"

Resolutie:	1280 x 800 (WXGA)
Beeldverhouding:	16:10
Buitenafmetingen (B x H):	225 x 145 mm
Opbouwhoogte:	16 mm
Inbouwdiepte:	22 mm
Vermogensopname:	max. 16 W
Voeding:	DC 12 ... 32 V SELV via externe netvoeding (art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd)
Besturingssysteem:	Android
Processor:	Cortex-A53
Werkgeheugen:	2 GB
Massageheugen:	16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk van het besturingssysteem)
Luidspreker:	geïntegreerd
Microfoon:	geïntegreerd
USB-poorten:	1 x USB 2.0 type A
LAN-aansluitingen:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
KNX:	KNX-aansluitklem
KNX medium:	TP 256
Omgevingstemperatuur:	0 ... +30 °C
Luchtvochtigheid:	5 ... 80 % (geen condensatie)
Kleur:	
zwart	