

Frame Square Grafiet 630lm 3000K Ra>80 Twilight

Artikelcode: 605262
 EAN: 7021986052626




Elektrisch

System wattage: 7W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 630lm
 Werkzaamheid: 90 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 110°
 Fotobiologische veiligheid: RG 0



Controle/dimmen

Type: Twilight

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 240
 Breedte (mm) W: 240
 Hoogte (mm) H: 77
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.47 / 2.1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 248 x 248 x 92

