


Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s 9192 725



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie• schmale Version• metallfrei• schmale Variante• zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich• weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen• sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen• gut mit anderer PSA kombinierbar
Technische Details	
Fassung	
Material	Bügel
Merkmal	POM/TPE
Farbe	ausgezeichnete Ventilation weiß-grün

<p>Hersteller EN-Norm Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Konformitätszeichen</p>	<p>Kennzeichnung W 166 F (45 m/s) T CE</p>
<p>Scheibe</p> <p>Material Scheibendicke Beschichtung Farbe UV-Schutz</p>	<p>PC 2,2 mm supravision excellence farblos UV 400</p>
<p>Schutzstufe Hersteller Optische Klasse Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen Beständigkeit gegen Beschlagen Konformitätszeichen Fabriksymbol</p>	<p>Kennzeichnung 2C-1,2 (DIN EN 170) W 1 F (45 m/s) T K N CE </p>

Sonstiges

Gewicht

28 g

Verpackung

5 Brillen pro Box

Normerfüllung

160 Brillen pro Karton

PSA-Kategorie

DIN EN 166 + DIN EN 170

Kategorie II