

# MobileGlue 1007-S

anthrazit  
 EAN 4007841 084271  
 Art.-Nr. 084271



Serie 1



LI-ION Akku

Ø 7 mm

Klebesticks



170 °C



punktgenaues  
Arbeiten



Quick Start 15sec



Akku-Laufzeit



Eco-Mode  
(automatisches  
Abschalten)



no memory effect

## Funktionsbeschreibung

Schnell zur Hand und startklar in nur 15 Sekunden: Unsere MG 1007-S passt in jede Schublade und steht für kabelloses Kleben – immer und überall.

## Technische Daten

Leistung	30 W
Temperatur	170 °C
Aufheizzeit	15 s
Förderleistung	3 gr/min
Max. Stickdurchmesser	7 mm
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein
Softgrip	Nein
Ruhemodus	Nein
Düse wechselbar	Nein
Hubverstellung	Nein
Temperatur, einstellbar	Nein
Heizelement	PTC Heizung
Spannungsbereich (min)	3,6 V

Akku-Laufzeit	bis zu 30 Minuten
Akku-Ladezeit	90 % in 3 Stunden
Akku-Spannung	3,6 V
Akku-Typ	Li-ion
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Verwendbar für	Glas, Gummi, Holz, Keramik, Leder, Papier, Pappe / Kartonagen, PP
Aufschmelztemperatur	170 °C
Abmessungen (L x B x H)	65 x 40 x 179 mm
Variante	anthrazit
VPE1, Nettogewicht	0,182 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841084271
Lieferumfang	inkl. USB-Kabel & 3 Klebesticks

## Zubehör

EAN 4007841 006594

Klebesticks Ø 7 mm Cristal

Akku-Heißklebepistole

# MobileGlue 1007-S

anthrazit  
EAN 4007841 084271  
Art.-Nr. 084271



## Zubehör

EAN 4007841 006747	Klebesticks Ø 7 mm Ultra Power
EAN 4007841 006969	Color-Sticks Ø 7 mm
EAN 4007841 065539	Glitzer Klebesticks Ø 7 mm