



Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3. 100.000fach Werkstatt-erprobt.

Super-Kompaktsatz mit 3/8"-Ratsche, 65-teilig.



Steckschlüsseinsätze von 6 - 24 mm. Tiefbetteinsätze für weit überstehende Gewindebolzen 10 - 13 - 15 und 17 mm. Zündkerzen-Spezialeinsätze 14 - 16 - 18 und 19 mm. Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für HX-, TX- und XZN-Schrauben. 8 abgewinkelte Schlüssel: HX 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 und 3 mm sowie TX 6 - 8 und 10. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.

Das wichtigste Teil: die Ratsche. Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohes Drehmoment. Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck.

Klicken Sie hier für weitere Informationen

In stabilem, pulverbeschichtetem Stahlkasten. Mit verwindungsfester, unverwüstlicher Formeinlage aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!

NO 23 112



Qualität gewinnt:

Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser, als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen.