


DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Glastür, Tiefe 600 mm,
RAL7035



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus, komplett vormontiert
 Rechts- und linksseitig metallgeschützte Luftzuführungen zur passiven Belüftung
 Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz
 Seitenwände nicht abnehmbar
 Dach klappbar, Innendach vorbereitet für Einbau von Plug&Play Lüftereinheit Art.-Nr. 691656GR (Netzkabel nicht enthalten, bitte separat bestellen, z.B. Art.-Nr. EK504.x)
 Boden mit PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21 sowie 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen
Bei Tiefe 450 mm innen 2 x 19" Streben vorn, verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten
Bei Tiefe 600 mm innen 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten
 Fronttür mit Fenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas, und 3-Punkt-Stangenverschluss, abschließbar, mit Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303
 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar
 Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Traglast 100 kg
 Lackierung RAL7035, lichtgrau
 Schutzart IP55
 Sockel zur Aufstellung optional erhältlich

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035

Inklusive Zubehör: 4 x Wandhalter, 2 x Schlüssel

Allgemeine Daten

Mit Fronttür	Ja
Art der Lüftung	passiv
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Packstücke	1
Mit Dachblech	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung	mit Festrahmen
Mit Erdung	Ja
Anzahl der Türen	1
Ausführung der Profilschiene	L-förmig

General data

Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Zerlegbar	Ja
Schutzart	IP55
Werkstoff	Stahl

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Traglast	RAL-Nummer
691707IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 7HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	7 HE	grau	600 mm	600 mm	450 mm	100 kg	100 kg	7035
691709IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	9 HE	grau	600 mm	600 mm	540 mm	100 kg	100 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035

691712IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 12HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	12 HE	grau	600 mm	600 mm	670 mm	100 kg	100 kg	7035
691716IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 16HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	16 HE	grau	600 mm	600 mm	850 mm	100 kg	100 kg	7035
691720IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 20HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	20 HE	grau	600 mm	600 mm	1040 mm	100 kg	100 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

