



Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iRLI
Produkt- oder Komponententyp	Relais
Kurzbezeichnung des Geräts	iRLI
Geräteanwendung	Wechselrelais
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 C/O + 1 S
[Uc] Steuerkreisspannung	230 - 240 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	10 A bei 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V AC
Stromversorgung-Halteleistung	4 VA
Versorgung mittlere Anzugsleistung	4 VA
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	88 mm
Breite	18 mm
Tiefe	70 mm
Produktgewicht	0,112 kg
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-21: 100000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen 0,5...6 mm ²

Montage

Normen	NF C 45-250 IEC 255
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,7 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	115,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,0 cm
VPE 2 Breite	9,5 cm
VPE 2 Länge	23,0 cm

VPE 2 Gewicht	1,43 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	144
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	17,05 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------