

PS2-Tastatur 19" DEU, mit Trackball, Einschubtastatur für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PS/2-Einschubtastatur DEU
Bedienelemente	
Tastatur	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung • Tastaturbelegung • Farbe der Tasten • Farbe der Tastenbeschriftung • Tastenbeleuchtung • Funktionstasten <ul style="list-style-type: none"> — Anzahl Funktionstasten • Nummernblock • Status-LED Anzeigen <ul style="list-style-type: none"> — für Nummernblock — für Shift-Tasten 	Folientastatur 84 (Deutschland (QWERTZ)) hellgrau dunkelgrau Nein 12 Ja; in Tasten Layout integriert Ja; Num, Caps, Scroll und Pad Ja Ja
Anschlussart	
<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • USB • PS/2 • Kabellänge 	Nein Nein Ja 1,5 m
Bauform/Design	
<ul style="list-style-type: none"> • standard • 19 Zoll-Tastatur 	Ja; für industrielle Anwendungen Ja
Aufbauart/Montage	
Rack-Montage	Ja
Fronteinbau	Nein
Wand-/Direktmontage	Nein
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung	0°
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	über PS/2
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	10 mA; typisch
Batterie	
batteriebetrieben	Nein; wartungsfrei
Schutzart und Schutzklasse	
spritzwassergeschützt	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja

RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	65 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	80 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
Anschluss technik	
Steckertyp	PS/2
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; Tastatur selbst
• Eisenblech	Ja; Schublade pulverbeschichtet
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	20 000 000; Betätigungen (ca.)
Maße	
Breite	370 mm; Tastatur
Höhe	20 mm; Tastatur
Tiefe	138,5 mm; Tastatur
Breite der Gehäusefront	485 mm; Tastatur inkl. Schublade
Höhe der Gehäusefront	45 mm; Tastatur inkl. Schublade
Durchmesser des Gehäuses	465 mm; Einbautiefe Schublade
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	8 000 g; ohne Zubehör
Gewicht (mit Verpackung)	9 300 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; Tastatur inkl. Schublade
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	ZF Friedrichshafen AG, Cherry GmbH, Electronic Systems
Hersteller-Adresse	Cherrystr., 91275 Auerbach/OPf., Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2124-0GC13-0AX0
• Produkt 2	6AV2124-0QC13-0AX0
letzte Änderung:	03.11.2021 