

ARTIKELNUMMER: 623-2Z

Part Number:



BESCHREIBUNG: Radial-Rillenkugellager, einreihig, DIN625-1, beidseitig Spaltdichtung
 Description: Radial-Deep Groove Ball Bearing, single row, DIN625-1, gap seals on both sides

TECHNISCHE DATEN:

Technical data:

ABMESSUNGEN METRISCH (mm)

Dimensions

Metric (mm)

Bohrung d:

3

Bore d:

Außen D:

10

Outer D.:

Breite B:


4

Width B:

Radius r:

0,15 -0,20

Radius r:



Gewicht:

0,002 kg

Weight:

Genauigkeit:

P0 (DIN 620)

d= 0 / -8 µm

Precision:

D= 0 / -11 µm

B= 0 / -120 µm

Lagerluft:

C0 (DIN 620)

20 -45 µm

Clearance:

Tragzahlen:

Dynamisch:

670 N (radial)

Load rates:

Dynamic:

Statisch:

218 N (radial)

Static:

Grenzdrehzahl:

84000 min⁻¹

Limited Speed:

Schmierung:

Universal/Lebensdauerbettung

Lubrication:

Universal / For-Life-Greased

MATERIAL:

Material:

Ringe:

1.3505

100Cr6

Rings:

Kugeln:

1.3505

100Cr6

Balls:

Käfig:

Stahlblech

Cage:

Steel sheet