

ANSMANN NiZn Akku Micro AAA 900mWh 4er

Nickel-Zink-Akku Micro AAA / 1,6 V - Hochleistungsakku für mehr Energie

Features

- Micro AAA NiZn Akku mit 550 mAh und [86]
- Höhere Zellspannung von 1,6V gegenüber NiMH-Akkus mit 1,2V
- Hohe Leistungsabgabe auch bei niedrigen Temperaturen
- Sehr geringer Innenwiderstand, dadurch große Entladeströme möglich
- Hohe Zyklenfestigkeit
- Schnelladefähig
- Temperaturbereich -20 bis +65 °C
- Hervorragende Hochstromfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Verpackung: platzsparender 4er Shrink



Artikelnummer: 1321-0001
 Lieferumfang: 4x NiZn Akku Micro AAA 550 mAh
 Zolltarifnummer: 85078000900
 Verpackungseinheit: 12 (116 × 58 × 48 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,6 V
Zellengröße	Micro AAA
Zellenchemie	Nickel-Zink
Nominal-Kapazität	550 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	4
Schnellladefähig	Ja
Energie	0,9 Wh
Farbe	schwarz
Verpackung	Schrumpffolie
Betriebstemperatur	-20 °C